


# reduceermof NPFC-R-G38-G18-F

Artikelnummer: 8030296

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	24,6 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform