


# magneetspoel VACF-A-A1-1A

Artikelnummer: 8030824

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                  | Waarde  |
|--|---|
| Inbouwpositie                            | willekeurig   |
| Volgens norm                             | IEC 61010-1   |
| Inschakelduur                            | 100 %   |
| Isolatiemateriaalklasse                  | H   |
| Spoeleigenschappen                       | 24 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,7 VA        |
| Toegelaten spanningschommelingen         | +/- 10 %  |
| Toelating                                | c UL us - Recognized (OL)   |
| Maritieme classificatie                  | zie certificaat   |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten  | DNVGL-TAA000011J  |
| Beperking omgevings- en mediatemperatuur | -20 - 50 °C   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                        | -20 ... 50 °C   |
| Beschermingsgraad                        | IP65  |
| Omgevingstemperatuur                     | -20 ... 60 °C   |
| Productgewicht                           | 83,4 g  |
| Elektrische aansluiting                  | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803<br>volgens EN 175301-803 |
| Soort bevestiging                        | met kartelmoer  |
| Materiaal - opmerking                    | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                      | PA<br>Staal   |
| Materiaal magneetspoel                   | Koper<br>Staal<br>Thermoplast   |
| Materiaal wikkeling                      | Koper   |