


magneetspoel VACF-A-A1-3W

Artikelnummer: 8030828

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	230/240 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3,9 VA, houdvermogen 2,8 VA
Stootspanningsweerstand	4 kV
Vervuilinggraad	3
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNVGL-TAA000011J
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-20 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	79,2 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper