



verbindingkabel NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Artikelnummer: 8030962

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	met 2x labelhouder
Productgewicht	276 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	5
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 60 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 48 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	4 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Afscherming	ja
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 26 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 52 mm
Kabeldiameter	5,25 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	5x0,34 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ²
Draadeindes	stomp afgesneden
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-25 ... 60 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Brons vernikkeld en verguld
Materiaal isoleerkous	PP