


# aansluitplaat VABS-S1-1S-G38

Artikelnummer: 8032642

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	48 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk MPa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Stuurdruk MPa	0 ... 1 MPa
Stuurdruk	0 ... 10 bar
geschikt voor vacuüm	ja
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	230 g
Soort bevestiging	Met doorgangboring voor schroef M5
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium