

aansluitplaat VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

Artikelnummer: 8034550

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	52 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	21 mm
Max. aantal ventielplaatsen	2
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	190 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium