

flensmanometer PAGN-P-63-0.4M-G14-1

Artikelnummer: 8037003

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 0,4 MPa
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,4 MPa
Werkdruk	0 ... 4 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 58 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	1
Beschermingsgraad	IP43
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	SAN
Materiaal bevestigingsring	Staal
Materiaal schroeven	Staal
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	120 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof