

manometer PAGN-40-0.6M-R18-1.6

Artikelnummer: 8037011

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 0,6 MPa
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	40
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,6 MPa
Werkdruk	0 ... 6 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 87 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsgraad	IP43
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	60 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof