


# geleidingsas ELFA-RF-70- -

Artikelnummer: 8037967

FESTO

voor het opvangen van krachten en momenten in meerassige toepassingen.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk                                  | Waarde                           |
|--|----------------------------------|
| Werkslag                                 | 50 ... 7.000 mm                  |
| Grootte                                  | 70                               |
| Inbouwpositie                            | willekeurig                      |
| Geleiding                                | Rolgeleiding                     |
| Constructieve opbouw                     | Geleiding                        |
| Max. acceleratie                         | 50 m/s <sup>2</sup>              |
| Max. snelheid                            | 10 m/s                           |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 0 - geen corrosieweerstand       |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-zone III               |
| Beschermingsgraad                        | IP40                             |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 ... 60 °C                    |
| Oppervlaktmoment van de 2e graad ly      | 139,14E+03 mm <sup>4</sup>       |
| Oppervlaktmoment van de 2e graad lz      | 433,1E+03 mm <sup>4</sup>        |
| Max. kracht Fy                           | 500 N                            |
| Max. kracht Fz                           | 500 N                            |
| Max. nullast-verplaatsingsweerstand      | 25 N                             |
| Max moment Mx                            | 11 Nm                            |
| Smeerinterval afhankelijk van loopstrook | 10.000 km                        |
| Basisgewicht bij 0 mm slag               | 1.921 g                          |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag           | 30,54 g                          |
| Soort bevestiging                        | met toebehoren                   |
| Materiaal profiel                        | aluminumlegering<br>geanodiseerd |
| Materiaal - opmerking                    | RoHS conform                     |
| Materiaal afdekbands                     | Strip in roestvrij staal         |
| Materiaal geleiding                      | Staal                            |
| Materiaal slede                          | aluminumlegering<br>geanodiseerd |