


geleidingsas ELFA-KF-70- -

Artikelnummer: 8037970

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 5.000 mm
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	5 m/s
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	146,05E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iz	459,29E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	1.500 N
Max. kracht Fz	1.850 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	11 N
Max moment Mx	16 Nm
Max moment My	132 Nm
Max moment Mz	132 Nm
Smeerinterval afhankelijk van loopstrook	1.000 km
Gewicht slede	790 g
Gewicht extra slede	790 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.220 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	38 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekband	Strip in roestvrij staal
Materiaal geleiding slede	roestvrij staal
Materiaalgeleidingsrail	roestvrij staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd