


Schakelkastdoorvoer NEFU-D12G4-R3DW4

Artikelnummer: 8040457

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte	40,1 mm
Volgens norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Soort bevestiging	vastgeschroefd
Elektrische aansluiting 1	Rechte contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	Haakse contactdoos, RJ45, 4-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	2 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Transmissie-eigenschappen	Volgens categorie 5, EN 50173, klasse D Volgens categorie 5, ISO/IEC 11801, klasse D
Beschermingsgraad	IP20 IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	messing vernikkeld PA Gespuitsgiet zink
Kleur behuizing	zwart
Materiaal stekkercontact	Messing verguld