

magneetspoel VACC-S18-120-A1-2A

Artikelnummer: 8040582

FESTO

voor ankersysteem F10, aansluitschema A, volgens EN 175 301, 110 V AC / 50-60 Hz.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Schakelpositie-indicator | nee |
| Inschakelduur | 100 % |
| Isolatiemateriaalklasse | H |
| Spoeleigenschappen | 110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA |
| Toegelaten spanningsschommelingen | -15 % / +10 % |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 530 g |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal magneetspoel | PA Staal |