


# aansluitplaat VABS-K1-7B-12-M5-P

Artikelnummer: 8047064

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Nominale diameter                       | 1,2 mm   |
| Ventielgrootte                          | 7 mm   |
| Fluid-aansluiting                       | Inwendige schroefdraad M5  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Constructieve opbouw                    | Aansluitrichting onder   |
| Stroomrichting                          | omkeerbaar   |
| Bedrijfsmedium                          | Vloeibare media<br>Gasvormige media  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Opgelet met bestendigheid van de materialen die in contact komen met media |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 0 - geen corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III   |
| Lagertemperatuur                        | -20 ... 70 °C  |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie  |
| Mediumtemperatuur                       | 0 ... 50 °C  |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 50 °C  |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging  | 0,15 Nm  |
| Max. aandraaimoment schroefkoppeling    | 0,6 Nm   |
| Productgewicht                          | 3,3 g  |
| Soort bevestiging aansluitplaat         | met doorgangsboring  |
| Bevestigingstype ventiel                | met inwendige schroefdraad   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal aansluitplaat                 | PEEK   |
| Materiaal schroefdraadhuls              | hooggelegeerd staal roestvrij  |