

# Vaste smoring VFFG-T-F6-11

Artikelnummer: 8047356

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ventiel functie                         | Smoorfunctie   |
| Soort bevestiging                       | gegroefd   |
| Bedrijfsdruk Mpa                        | -0,09 ... 1 MPa  |
| Werkdruk                                | -0,9 ... 10 bar  |
| Omgevingstemperatuur                    | -5 ... 60 °C   |
| Toelating                               | c UL us - Recognized (OL)                              |
| Grootte                                 | voor ø 5,8 mm  |
| Nominale diameter                       | 1,15 mm  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Lagertemperatuur                        | -10 ... 60 °C  |
| Productgewicht                          | 1,2 g  |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |