


verbindingkabel

NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1

Artikelnummer: 8047679

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Signaalstatus display | LED geel |
| Extra functies | Vermindering van de houdstroom Beschermingscircuit |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Aansluitfrequentie | 50 |
| Productgewicht | 50 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | haaks |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Aansluitpatroon ZC, metrische schroef |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 2 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 2 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | op magneetventiel met centrale schroef M2 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 2 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 2 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 2,4 kV |
| Polariteitsbescherming | bipolair |
| Aardverbinding | niet beschikbaar |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 29 mm |
| Kabeldiameter | 2,9 mm |
| Toelrantie kabeldiameter | ± 0,1 mm |
| Kabelmontage | 2x0,14 |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,14 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 50 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal behuizing | TPE-U(PU) |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal schroeven | roestvrij staal |
| Materiaal stekkercontact | Koperlegering verzinkt |
| Materiaal isoleerkous | PP |