


p-aansluitprofiel OABM-P-G3-15-2

Artikelnummer: 8049144

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal apparaatposities	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment	3,3 Nm
Maximaal aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	59,6 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminiumlegering