


rolhefboom VAOM-R4-20-D1-32

Artikelnummer: 8049235

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20 mm
Soort bediening	mechanisch
Inbouwpositie	Bewegingsniveau
Constructieve opbouw	Rolhefboom
Soort sturing	direct
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	vastgeschroefd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bedieningsadapter	verzinkt staal