

# aansluitstrip VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

Artikelnummer: 8058335

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                       |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat                         | 10,5 mm                      |
| Inbouwpositie                      | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen        | 4                            |
| Toelating                          | c UL us - Recognized (OL)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Lagertemperatuur                   | -20 ... 60 °C                |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14   | M5                           |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | M5                           |
| Pneumatische aansluiting 1         | G1/8                         |
| Pneumatische aansluiting 2         | M7                           |
| Pneumatische aansluiting 3         | G1/8                         |
| Pneumatische aansluiting 4         | M7                           |
| Pneumatische aansluiting 5         | G1/8                         |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip            | aluminiumlegering            |