

# parallelkit EAMM-U-50-S38-38AA-78

Artikelnummer: 8058926

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	600 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	38AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform