


parallelkit EAMM-U-60-D32-57AC-91

Artikelnummer: 8058929

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Grootte | 60 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 6.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 26,7 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,07 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 3 Nm |
| Productgewicht | 1.150 g |
| Interface code, actuator | D32 |
| Interface code, motor in | 57AC |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |