

# parallelkit EAMM-U-70-D32-68GA-96

Artikelnummer: 8058951

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1.800 g
Interface code, actuator	D32
Interface code, motor in	68GA
Materiaal - opmerking	RoHS conform