


# parallelkit EAMM-U-86-S48-60RB-177

Artikelnummer: 8059014

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Grootte                    | 86                    |
| Inbouwpositie              | willekeurig           |
| Max. toerental             | 5.000 1/min           |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %              |
| Beschermingsgraad          | IP40                  |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Nullastaandrijfmoment      | 0,25 Nm               |
| Overdraagbaar draaimoment  | 9,5 Nm                |
| Productgewicht             | 3.300 g               |
| Interface code, actuator   | S48                   |
| Interface code, motor in   | 60RB                  |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform          |