


parallelkit
EAMM-U-110-S62-88A-207
Artikelnummer: 8059058

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	6.900 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	88A
Materiaal - opmerking	RoHS conform