


snelkoppelingstekkerdoos NPHS-D6-P-G18

Artikelnummer: 8059266

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Nominale diameter | 5 mm |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| normaal nominaal debiet | 875 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Nominaal aandraaimoment | 3,5 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 10 % |
| Productgewicht | 94 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |