


snelkoppelingstekkerdoos NPHS-D6-M-G14

Artikelnummer: 8059275

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8,2 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	1.833 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Nominaal aandraaimoment	7 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	173 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform