

# kunststofslang PFAN-3X0,5-NT

Artikelnummer: 8061167

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	3 mm
Debietrelevante buigradius	30 mm
Binnendiameter	2,3 mm
Min. buigradius	10 mm
Gebruiksaanwijzingen	Slang zonder bedrukking
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 6 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 217,5 psi
Opmerking over werkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 85 °C Waterdamp: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij) Waterdamp
Brandtest materiaal	UL94 V-0
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie zie conformiteitsverklaring
Informatie over mediumtemperatuur	Waterdamp: max. 120 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht volgens lengte	0,0075 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 3 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 2 mm
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 60 +5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PFA