


**axiaalkit**  
**EAMM-A-L27-42A**  
Artikelnummer: 8063447

**FESTO**



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,2 Nm
Productgewicht	123 g
Interface code, actuator	L27
Interface code, motor in	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform