


# axiaalkit EAMM-A-L38-58AA

Artikelnummer: 8063456

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde         |
|----------------------------|----------------|
| Inbouwpositie              | willekeurig    |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C  |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %       |
| Beschermingsgraad          | IP40           |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C  |
| Overdraagbaar draaimoment  | 9 Nm           |
| Productgewicht             | 267 g          |
| Interface code, actuator   | L38            |
| Interface code, motor in   | 58AA           |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform   |