


axiaalkit EAMM-A-L38-70AB

Artikelnummer: 8063462
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	452 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	70AB
Materiaal - opmerking	RoHS conform