


axiaalkit EAMM-A-L95-75GA

Artikelnummer: 8063522

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	133 Nm
Productgewicht	2.873 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	75GA
Materiaal - opmerking	RoHS conform