


**axiaalkit**  
**EAMM-A-N80-90GA**  
Artikelnummer: 8063614

**FESTO**



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	47 Nm
Productgewicht	1.808 g
Interface code, actuator	N80
Interface code, motor in	90GA
Materiaal - opmerking	RoHS conform