

# camerakop SBPB-R2C-U3-1E1A-C

Artikelnummer: 8066467

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Sensorresolutie	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Lensbevestiging	C-Mount
Gezichtsveld	Afhankelijk van het gekozen objectief
Breedte	29 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	49 mm
Soort bevestiging	met bevestigingskit
Nominale bedrijfsspanning DC	5 V
Elektrische vermogensopname	1,3 ... 1,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 5 %
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	20 - 80 %
Beschermingsgraad	IP30
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingsvoorwaarden	Bescherming tegen extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht droog
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	52 g
Belichtingstijd	9 µs ... 2.000 ms
Beeldomvang (volledig)	60 fps
Sensortype	Kleur
Werkafstand	Afhankelijk van het gekozen objectief
USB-interface, functie	Spanningsvoeding Communicatie
USB-interface, aansluittype	Contactdoos
USB-interface, aansluittechniek	USB 3.0 type B micro
USB-interface, aantal polen/adres	10
In-/uitgangs-interface, functie	zonder functie
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd