


elektronische module

VMPA14-FB-EMG-8

Artikelnummer: 8066765

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diagnose	Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	4
Max. aantal ventielspoelen	8
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	23 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	8 mA
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	58 mA tot 24 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	9 mA na 24 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	30 g
Materiaal behuizing	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform