


aansluitplaat VABS-P12-S-M5-P3

Artikelnummer: 8068637

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	25 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	zuurstof compatibel volgens DIN EN 1797
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	0 ... 1,7 bar
normaal nominaal debiet	≥ 27 l/min
normaal nominaal debiet 2-3	≥ 28 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inerte gassen Zuurstof
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale partikelgrootte 5 μ m
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 70 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP00
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	55 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 2S	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Pneumatische aansluiting 5	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd