


aansluitplaat VABS-BE-BS-G14-V14-A

Artikelnummer: 8072668
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65 in gemonteerde toestand
Productgewicht	330 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en schroef
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium coating
Materiaal dichtingen	NBR