

# Blokkeerrem DACS-25-A-R3-S

Artikelnummer: 8072776

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Klemsoort met werkrichting	aan beide zijden Klemmen d.m.v. veer, losmaken d.m.v. perslucht
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Beveiligingsfunctie	Stoppen en aanhouden van een beweging
Performance Level (PL)	Stoppen, vasthouden, blokkeren van de beweging / categorie 1, Performance Level c
Bedrijfsdruk Mpa	0,38 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3,8 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	55,1 ... 116 psi
Max. toelaatbare testdruk	8 bar
Minimale release druk	3,8 bar
te klemmen rond materiaal	25 mm
Toelating	TÜV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TÜV CA 697
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Statische houdkracht	8.200 N
Productgewicht	12.832 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met toebehoren
Kleemeenheid	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal klemklauwen	Werktuigstaal
Materiaal zuiger	Staal