

schokdemper DYEF-G8-M5-Y1

Artikelnummer: 8073903

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M5
Slag	1,5 mm
Demping	P-demping zonder metalen vaste stop
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	1,5 mm
Max. aandraaimoment	0,8 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,05 J
Productgewicht	8,4 g
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal