


# schokdemper DYEF-G8-M6-Y1

Artikelnummer: 8073904

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Grootte                          | M6                                  |
| Slag                             | 1,5 mm                              |
| Demping                          | P-demping zonder metalen vaste stop |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                         |
| Positiedetectie                  | zonder                              |
| Max. impactsnelheid              | 0,8 m/s                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand        |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B2-L                      |
| Omgevingstemperatuur             | -10 ... 60 °C                       |
| Dempingslengte                   | 1,5 mm                              |
| Max. aandraaimoment              | 1 Nm                                |
| Max. energieabsorptie per slag   | 0,08 J                              |
| Productgewicht                   | 11,7 g                              |
| Soort bevestiging                | met schroefdraadhuls                |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                        |
| Materiaal dichtingen             | NBR                                 |
| Materiaal behuizing              | hooggelegeerd staal                 |