


# ronde cilinder CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1

Artikelnummer: 8073986

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 50 mm  |
| Zuigerdiameter  | 40 mm  |
| Gebaseerd op norm   | ISO 15552  |
| Demping   | PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping   |
| Inbouwpositie   | willekeurig  |
| Constructieve opbouw                                      | Zuiger<br>Zuigerstang<br>Cilinderbuis                  |
| Positiedetectie   | voor naderingsschakelaar                               |
| Bedrijfsdruk Mpa  | 0,1 ... 1 MPa  |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand                 |
| LABS-conformiteit   | VDMA24364-B2-L   |
| Geschikt voor levensmiddelen                              | zie uitgebreide materiaalinformatie                    |
| Omgevingstemperatuur                                      | 0 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour       | 633 N  |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 754 N  |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag                        | 232 g  |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag                        | 15,8 g   |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                                | 1.327 g  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                            | 23,8 g   |
| Soort bevestiging   | met toebehoren   |
| Pneumatische aansluiting                                  | G1/4   |
| Materiaal - opmerking                                     | RoHS conform   |
| Materiaal deksel  | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Materiaal zuigerstang                                     | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Materiaal cilinderbuis                                    | hooggelegeerd staal roestvrij                          |