


aansluitstrip VABM-P7-18MB-G18-M5-6

Artikelnummer: 8076389

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	18 mm
Constructieve opbouw	Aansluitrichting onder
Max. aantal ventielplaatsen	6
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Productgewicht	270 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering