


aansluitstrip VABM-P7-18MB-G18-M5-8

Artikelnummer: 8076391

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|------------------------------|
| Rastermaat | 18 mm |
| Constructieve opbouw | Aansluitrichting onder |
| Max. aantal ventielplaatsen | 8 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 0,6 Nm |
| Productgewicht | 360 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | M5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminiumlegering |