

Servopersen kit YJKP

Artikelnummer: 8077950

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Drukkracht	0 ... 17 kN
Werkslag	100 ... 400 mm
Kabellengte	5 ... 15 m
Scanfrequentie	1.000 Hz
Protocol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Inbouwpositie	willekeurig
Type motor	Servomotor
Max. acceleratie	2 m/s ²
Inschakelduur	100 %
Toevoersnelheid	0 ... 250 mm/s
Nauwkeurigheid FS	0,25 %FS
Maximale nuttige last	19,5 ... 95 kg
Productgewicht	5,5 ... 66,7 kg
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP20
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III