

adapterkit DHAA-G-R3-32-B19-50

Artikelnummer: 8079210

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	70 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal adapterplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal schroeven	Verzinkt staal