



# schokdemper DYSS-2-4-Y1F

Artikelnummer: 8081767

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	2
Slag	4 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,5 m/s
Terugsteltijd kort	0,5 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	60 N
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,1 J
Max. energieabsorptie per uur	270 J
Max. restenergie	0,003 J
Terugstelkracht	0,7 N
Productgewicht	1 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal