


schokdemper DYSS-5-5-Y1F

Artikelnummer: 8081770

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grootte | 5 |
| Slag | 5 mm |
| Demping | zelfinstellend |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 1 m/s |
| Terugsteltijd kort | 0,2 s |
| Terugsteltijd lang | 1 s |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 5 mm |
| Max. aanslagkracht | 200 N |
| Max. aandraaimoment | 2 Nm |
| Max. energieabsorptie per slag | 1,4 J |
| Max. energieabsorptie per uur | 8.000 J |
| Max. restenergie | 0,01 J |
| Terugstelkracht | 0,9 N |
| Productgewicht | 7 g |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |