


lineaire portaalmanipulator YXML-1

Artikelnummer: 8082249

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Vereiste vlakheid van de aanbouwvlakken | 0,1 mm/m |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Constructieve opbouw | Lineair portaalsysteem met elektrische aandrijfmodules |
| Inschakelduur | 100 % |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 90 % |
| Omgevingstemperatuur | 10 ... 40 °C |
| Onderhoudsinterval | 2.500 km |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal adapterplaat | Aluminium, geanodiseerd |
| Materiaal bevestigingshoek | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal energieketting | PA-versterkt |