


pneumatische aansluiting VABA-S6-1-X2-3V-CB

Artikelnummer: 8082878

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Interface ventieleilanden	Type 44, VTSA
Diagnose	Draadbreuk per ventielspoel Kortsluiting ventielen Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	12 bij bistabiele ventielen 24 bij monostabiele ventielen
LED displays	1 groepsdiagnose 3 lastvoeding Kanaalstatus op ventielen
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Monitoring module
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per ventieluitgang
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Type 11 mA (bedrijfsspanningstoevoer elektronica) Type 45 mA (last spanningstoevoer ventielen)
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,2 A
Maximale reststroom per module	6 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal - interne bus	ja
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	580 g
Elektrische sturing	Veldbus
Elektrische aansluiting	3x M12x1 A-gecodeerd 5-polig Stekker via CPX
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium