


aansluitstrip VABM-P6-15M-G18-M5-6

Artikelnummer: 8083545

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	15 mm
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	6
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Productgewicht	210 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering