


Zuigeraandrijving DFPK-46-17-V4

Artikelnummer: 8083959

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	46
Slag	17 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	met mechanische indicator
Stuurfunctie	Door veerkracht gesloten, NO
Bedrijfsdruk Mpa	0,5 ... 1 MPa
Werkdruk	5 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	72,5 ... 145 psi
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex h IIC T6...T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Explosie veilige omgevingstemperatuur	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	1.298 g
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	gegoten roestvrij staal
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal behuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij