

# dekselkit VAVC-F12-SCC-20-TP

Artikelnummer: 8084036

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale breedte DN	20
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Medium	Damp Hydraulische olie gebaseerd op mineraalolie Inerte gassen Mineraalolie Water gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm neutrale vloeistoffen
Opmerking over medium	Gasvormige media zijn alleen toegestaan bij aanstroming over ventielplaats.
Mediumtemperatuur	-30 ... 200 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	363 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal spindeldichting	PTFE
Materiaal zitdichting	PTFE, gewijzigd